Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7829.200 Zentraler Erdungspunkt

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



DK 7829.200 - Zentraler Erdungspunkt

Zum Anschluss von Erdungsbändern und Flachband-Erdern am vertikalen und horizontalen Schrankprofil.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7829.200
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Erdungsbändern, Flachband-Erdern am vertikalen und horizontalen Schrankprofil. Die Anschlusslasche wir über 2 Blechschrauben mit dem Schrankrahmen verbunden und sicher kontaktiert. Der Erdanschluss erfolgt über den Gewindebolzen M8 x 20 mm.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	1 Anschlusslasche2 Befestigungsschrauben1 Fächerscheibe1 Mutter M81 Kontaktscheibe M81 Unterlegscheibe
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.037
Bruttogewicht	0.038
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177231979
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219

© Rittal 2025

Ausschreibungstext

Zentraler Erdungspunkt

Zentraler Erdungspunkt, zur Montage im Bodenrahmen des VX, VX IT, TS IT Zentraler Erdungsbolzen (M8 x 20 mm) für die Hauserde.

Material: Stahlblech

© Rittal 2025 3