Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






DK 7112.000 Kabelführungsbügel

Stand: 29.10.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



DK 7112.000 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7112.000
Produktbeschreibung	Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Höhe: 43 mm Tiefe: 85 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.6
Bruttogewicht	0.632
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024200
EAN	4028177124929
E-Number Sweden	E7239797
ETIM 9	EC000322

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27400604

Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör Material: Stahl, verzinkt, chromatiert Abmessungen (H x T): 43 mm x 85 mm

© Rittal 2025