


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7257.035

Rangierpanel

Stand: 17.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7257.035 - Rangierpanel mit Stahlbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7257.035
Produktbeschreibung	Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
Material	Panel: Stahlblech Bügel: Stahl
Oberfläche	Panel: lackiert Bügel: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	1 HE
Bügelabmessungen	Bügeltiefe: 105 mm Bügelhöhe: 43 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,6 kg
Bruttogewicht	0,705 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeschreibung	DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 1 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 43x105 mm

Ausschreibungstext

Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungsbügeln lose beigelegt

Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Kabelführungsbügel: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): Bügelgröße 100 mm x 40 mm

VE = 1 ST.