

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7320.793 Door Taster

Stand: 28.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.793 - Door Taster

Taster zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Door Control Moduls zur manuellen Türöffnung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7320.793
Produktbeschreibung	Taster zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Door Control Moduls zur manuellen Türöffnung. Die Montage erfolgt am 25 mm-Raster des TS IT Rahmenprofils.
Lieferumfang	3 m Anschlussleitung Montagewinkel Inkl. Befestigungsmaterial
Einbau-Ø	16,2 mm
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom (max.)	2 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,17 kg
Bruttogewicht	0,178 kg
Zolltarifnummer	85311095
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190
Produktbeschreibung	DK Door Taster, zum Anschluss an Öffnerkontakte des, Door Control Moduls 7320.790 zur manuellen Öffnung, 250 V AC, 2 A, Einbau-Ø: 16,2 mm,

Approbationen

Zertifikate	EAC
-------------	-----

Ausschreibungstext

Door Taster

VE = 1 Stück

Taster mit integriertem Schaltkontakt als Öffner ausgeführt. Das System kann in Verbindung mit dem CMC III Door Control Module eingesetzt werden. Die Unterbrechung des Kontakts bei Drücken des Tasters wird vom CMC III Door Control Module erkannt und die Magnete von diesem spannungslos geschaltet, damit die Tür eines Racks freigegeben bzw. geöffnet werden kann. Zur Montage im LCP.

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 250 V AC

Bemessungsstrom: max. 2 A