

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8100.741

# Montage-Chassis 23 x 64 mm

Stand: 07.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8100.741 - Montage-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX SE

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | VX 8100.741  |
| Produktbeschreibung | Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene. Montage bündig zum Schrankrahmen. Dank zusätzlicher Montagehalterungen auch bei bereits eingebauter Montageplatte einsetzbar und vorbereitet für das individuelle Ablängen. |
| Nutzen              | Systemlochung an allen vier Seiten<br>Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben  |
| Material            | Stahlblech   |
| Oberfläche          | Verzinkt   |
| Lieferumfang        | 2 Montage-Chassis<br>4 Montagehalterungen<br>Inkl. Befestigungsmaterial  |

# Eigenschaften

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Einbaumöglichkeiten | In VX auf der inneren Montageebene am Schrankprofil VX<br>In VX SE am vertikalen Schrankprofil in Verbindung mit<br>Adapterschiene VX<br>Zwischen zwei Chassis untereinander auf innerer Montageebene<br>Als Einbausatz für Geräteboden |
| Passend für         | Gehäusotyp: VX<br>VX SE<br>Breite/Tiefe: 500 mm   |
| Verpackungseinheit  | 2 Stück   |
| Nettogewicht        | 0,6 kg  |
| Bruttogewicht       | 1,26 kg   |
| Zolltarifnummer     | 73269098  |
| ETIM 9              | EC002620  |
| ECLASS 8.0          | 27189234  |
| Produktbeschreibung | VX Montage-Chassis 23 x 64 mm, für B/T: 500 mm  |

---

# Approbationen

---

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Erklärungen | PCF-Deklaration |
|-------------|-----------------|