

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7545.000

# Erdungsschiene, vertikal

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7545.000 - Erdungsschiene, vertikal für VX, VX IT

Mit beiliegenden Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktformig geerdet werden, Erdungsklemmen variabel verstellbar, Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7545.000
Produktbeschreibung	Die Montage am 25 mm DIN-Maßraster der Verteiler oder an den 482,6 mm (19")-Profilschienen ist leicht möglich. Mit den beigelegten Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktformig geerdet werden. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.
Lieferumfang	Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 16 x Leiteranschlussklemme 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> 15 Erdungsleitungen 6 mm <sup>2</sup> , L = 500 mm Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Länge: 1.345 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX VX IT TS Höhe: 1.600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,112 kg
Bruttogewicht	2,312 kg
Zolltarifnummer	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Produktbeschreibung	DK Erdungsschiene, vertikal, L: 1345 mm, Erdungsleitungen: 15x 6 mm <sup>2</sup> , L: 500 mm, Leiteranschlussklemmen: 16x 2,5-16 mm <sup>2</sup>

# Ausschreibungstext

Erdungsschiene für 1.600 mm hohe Netzwerkschränke

Erdungsschiene für 1.600 mm hohe Netzwerkschränke

Für den vertikalen Einbau in 1.600 mm hohen Netzwerkschränken. Die Erdungsschiene aus E-Cu 57 (15 x 5 mm) nach DIN 1759, DIN 40 500 wird an den 482,6 mm (19")-Profilschienen oder am 25 mm DIN 43 660 Maßraster befestigt. Die Kabelabfangbügel der Patch-Panels werden mit Leiteranschlußklemmen 1,5 - 16 mm<sup>2</sup> und 500 mm langen Erdungsleitungen 6 mm<sup>2</sup> sternpunktartig geerdet. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Die Strombelastbarkeit der Erdungsschiene beträgt 200 A.

Für Netzwerkschränke H: 1.600 mm

Länge der Erdungsschiene: 1.345 mm