

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




DK 7856.731

Montagerahmen, 482,6 mm (19")

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

DK 7856.731 - Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, CS Basic- und Modulgehäuse

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7856.731 |
| Produktbeschreibung | Der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen und dient der Ausgestaltung der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene. Seitlich und auf der Rückseite verfügt der Montagerahmen über die Systemlochung des TS Schrankprofils, so dass sich TS Systemzubehör wie Kabelabfangschienen, Kabelführungsbügel etc. befestigen lässt. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm |
| Höheneinheiten | 42 HE |
| Belastbarkeit | Bis zu 10.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau. |
| Hinweis | Eine Kombination von 482,6 mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich. Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der Einsatz mit dem Lüfterdach, modular. |

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Passend für | Gehäusetyp: TS 8 CS Basicgehäuse CS Modulgehäuse Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 13 |
| Bruttogewicht | 14 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177402416 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Ausschreibungstext

FR (i)/TS 482,6 mm (19")

Montagerahmen 42 HE

Belastbarkeit: Bis zu 1000 kg statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19") Montagerahmen, im Vollausbau Eine Kombination von 482,6 mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich. Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der gemeinsame Einsatz mit dem modularen Lüfterdach für FR(i)/TS 8 Zubehör: Käfigmuttern und Befestigungsschrauben, Kabelabfangschiene TS 8, tiefenvariable Gleitschienen, Geräteböden, modulares Lüfterdach.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H): 800 mm x 2000 mm