Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 8609.840

Trennwand

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



TS 8609.840 - Trennwand für TS

Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8609.840
Produktbeschreibung	Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar.
Einsatzgebiete	Ausklinkungen in den Ecken und seitlich auf halber Höhe ermöglichen den Einsatz von Anreihwinkeln und -laschen auch bei montierter Trennwand.
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS 8 Höhe: = 1.800 mm Tiefe: = 400 mm
Einbaumöglichkeiten	Die Montage erfolgt an der äußeren Befestigungsebene Die innere Ebene bleibt frei für den weiteren Ausbau
Montagehinweis	Die Trennwand kann auch hinten montiert werden. Somit können z. B. Frequenzumrichter zur Wärmeableitung mit den Kühlkörpern nach außen in eine Trennwand eingebaut und über eine Abdeckhaube geschützt/verblendet werden.
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7.447
Bruttogewicht	8
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177208780
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102

© Rittal 2025 3