

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 7993.916

## Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 21.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



# VX 7993.916 - Anreih-Schranksystem VX25 Mercedes-Benz Integra Standard

Daimler Integra Schaltschrank mit rückseitiger Tür oder mit steckbarer Rückwand, ohne Montageplatte, zum Einbau von einem Verdrahtungssystem.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 7993.916
Ausführung	Mit Rücktür
Produktbeschreibung	Symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, umlaufend auf allen Profilebenen, horizontal und vertikal. Profile mit zwei Montageebenen für platzsparenden Innenausbau, gleiche Chassis für die Montage an den vertikalen und horizontalen Schrankprofilen, Montageebenen von außen zugänglich, stabile Befestigung am Boden durch integrierte Bodenverstärkung. Einfache und stabile Anreihung nach allen Seiten mit wenigen Teilen. Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert. Türen mit geschäumter Dichtung und Stangenverschluss, unten mit Bodenfreiheit 25 mm.
Material	Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm Dach: Stahlblech, 1,5 mm Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche	Schrankgerüst: tauchgrundiert Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert Bodenbleche: verzinkt Türrohrrahmen, verzinkt
Farbe	RAL 7035

# Eigenschaften

Lieferumfang	Schrankgerüst Tür(en) Dachblech mit vier Transportösen 2568.000 verschraubt Bodenbleche ohne Montageplatte Fronttür mit Vierkant-Türrohrrahmen, mit montierten 180°- Scharnieren 8618.330 und montiertem Doppelbart-Schließeinsatz 8618.306 Rücktür mit Vierkant-Türrohrrahmen, mit montierten 130°- Scharnieren und montiertem Doppelbart-Schließeinsatz 8618.306 Potenzialausgleich für Dach, Seitenwänden und Bodenbleche erfolgt bei Montage automatisch durch Kontaktlemente
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 500 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
Anzahl Türen	1
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	79.4
Bruttogewicht	80.8