


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 8618.510 Aufsatzmodul

Stand: 15.03.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.510 - Aufsatzmodul für VX

Als Kabelrangierraum für Kabelzufuhr von oben oder zur Energieverteilung mit Sammelschienen-Systemen über angereihten Schränken. Das serienmäßige Dachblech wird zum oberen Abschluss verwendet.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8618.510
Produktbeschreibung	Als Kabelrangierraum für Kabelzufuhr von oben oder zur Energieverteilung mit Sammelschienen-Systemen über angereihten Schränken. Das serienmäßige Dachblech wird zum oberen Abschluss verwendet.
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Lackiert, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Rahmenmodul 2 Blenden vorne/hinten 8 Halterungen mit automatischem Potenzialausgleich Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Höhe: 200 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12

Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: VX Breite: = 800 mm Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	12,8 kg
Bruttogewicht	13,6 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeschreibung	VX Aufsatzmodul, für BT: 800x600 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
---------------	--