Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





VX 8620.060

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm, Edelstahl

Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE)

TROMVERTEILUNG

LIMATISIERUNG

-INFRASTRUKTUF

SOFTWARE & SERVICE

VX 8620.060 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm, Edelstahl

Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8620.060
Produktbeschreibung	Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih- Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.
Material	Sockel-Eckstück: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Sockel-Blende vorne/hinten: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Oberfläche	Blende: Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang	4 Sockel-Eckstücke 4 Eckabdeckungen 1 Anreihabdeckung 1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm 2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
Abmessung	Höhe: 200 mm
Passend für	Breite: = 600 mm

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Gewicht/VE	9,16 kg
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	6.8
Bruttogewicht	7.06
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177922334
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA