Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 8128.235

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



TS 8128.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

Eigenschaften

TS	8128.235
Au	tomatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch
Fla	achteilhalter mit Kontaktelement
Ein	nfache Positionierung durch Aufhängehilfe
Erc	dungsbolzen mit Kontaktfläche
Sta	ahlblech, 1,5 mm
e Tau	uchgrundiert, außen pulverbeschichtet
RA	L 7035
ang Ink	kl. Befestigungsmaterial
Fla	achteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -
aul	ßenseite montiert werden
Bes	stückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
: ür Ge	häusetyp: TS
TS	IT
Hö	bhe: 2.200 mm
Tie	efe: 800 mm
IP nach IEC 60 529 IP	55
erial Sta	ahlblech
ngseinheit 2 S	Stück
icht 43	
vicht 44	
ımmer 940	039910
402	28177237223
Sweden E72	238412
ummer 940 402	039910 28177237223

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8

Verschraubbare Seitenwand, einfaches Positionieren der Seitenwand am Rahmen durch Aufhängehilfen. Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch sechs Flachteilhalter mit Kontaktelementen, von Schrankinnen-

© Rittal 2025 3