


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 9055.410

Monitor-Tastatur-Einheit

Stand: 10.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 9055.410 - Monitor-Tastatur-Einheit mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss

1 HE Einschub mit 17"-TFT-Display, englischem oder deutschem Tastaturlayout, mit Teleskopschienen.



Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 9055.410 |
| Produktbeschreibung | Die Einheit ist in einer ausziehbaren Schublade untergebracht, der Monitor kann ausgeklappt werden und die Schublade rastet in der Endstellung ein. So benötigt die Einheit nur 1 HE im 19"-Profil des Racks. |
| Nutzen | Analoger und digitaler Videoanschluss Kabel werden in Energiekette sicher geführt Frontseitig abschließbar Einfache Ein-Mann-Montage. |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE VGA-Kabel DVI-Kabel USB-Kabel Schuko-Netzkabel mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss 2 PS/2-Kabel Tastatur mit integriertem Touchpad |
| Bemessungsbetriebsspannung | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener Monitoreinheit | 1 W |
| Max. Leistungsaufnahme im Betrieb | 32 W |
| Schnittstellen | VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI 1 x USB PS/2 |
| Stecker (Typ) | Kaltgerätestecker C14 |
| Layout | deutsch |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Lieferzeit auf Anfrage |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm Tiefe: 680 mm |
| Betriebstemperaturbereich | 5 °C...45 °C |
| Einbauabmessungen | Einbautiefe (min.): 680 mm Einbautiefe (max.): 850 mm |
| Display-Eigenschaften | Diagonale: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Kontrastverhältnis: Kontrastverhältnis: ca. 1000:1 Helligkeit Display: 350 cd/m ² Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel Anzahl Farben: 16.700.000 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 15.827 |
| Bruttogewicht | 16.66 |
| Zolltarifnummer | 85286200 |
| EAN | 4028177638396 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE deutsch

Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.
Um auf weitere Server zugreifen zu können,
kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos
mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat
kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss
von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE
möglich. Trotz der geringen Abmessungen wurde eine
19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad
integriert. Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm
(ohne SSC-Erweiterung).
Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung
geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten
Zustand zu vermeiden, wird das Backlight
automatisch abgeschaltet.
Der Monitor kann analog angesteuert werden und
unterstützt VESA konforme Auflösungen.
Die Einheit verfügt über ein deutsches
Tastaturlayout.

Technische Daten:

Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)
Videoauflösung bis 1280x1024
Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)
Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz
Power out:: 12V DC (für SSC view)

Max. Leistungsaufnahme: 32W

Max. Leistungsaufnahmen bei geschlossener
Monitoreinheit: < 1W

Anschlüsse:

PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder

USB (1x Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)

DVI-D Videoanschluss

3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)

EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005 mit
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006

Lieferumfang:

· „1 Monitor-Tastatureinheit

· „Befestigungsmaterial

· „Alle benötigten Anschlusskabel

VE = 1 St.

Fabrikat: Rittal

Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display
deutsch DK 9055.410 oder gleichwertig