

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.350 OM-Adapter

Stand: 16.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.350 - OM-Adapter mit Anschlussleitungen



Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.350 |
| Ausführung | mit Anschlussleitung |
| Material | Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 |
| Anschlussleitungen (AWG) | AWG 10 |
| Bemessungsstrom max. | 32 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Länge Anschlussleitung | 130 mm |
| Tragschienen-Typ | Tragrahmen, 1 x TS 45C |
| Hinweis | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| Polzahl | 3-polig |

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Abmessung | Breite: 45 mm Höhe: 208 mm |
| Tragschienen Anzahl/Höhe | 1 / 10 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Tragrahmen (B x H) | 45 mm x 170 mm |
| Approbationen | UL |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.2 |
| Bruttogewicht | 0.3 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0.074 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177525559 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Approbationen

| | |
|---------------|--|
| Approbationen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |

Ausschreibungstext

OM Adapter 32A

OM Adapter 32A mit Anschlussleitung 3 polig

für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 10 / ca. 6 qmm

Tragrahmen: 45 x 170 mm

Pin Block: -

Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz

System:

Rittal RiLine60