

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9340.620 OM-Adapter

Stand: 11.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.620 - OM-Adapter mit Zugfederklemmen



## Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Artikel-Nr.                              | SV 9340.620  |
| Ausführung                               | mit Zugfederklemmen  |
| Material                                 | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0  |
| Farbe                                    | Chassis: RAL 7035  |
| Bemessungsstrom max.                     | 65 A   |
| Bemessungsbetriebsspannung               | 690 V, 3~  |
| Für Schienensysteme mit<br>Mittenabstand | 60 mm  |
| Tragschienen-Typ                         | ohne Tragrahmen, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D  |
| Polzahl                                  | 3-polig  |
| Hinweis zur Artikel-Nr.                  | Gemäß Erwärmungsprüfung nach IEC 61 439-1 ist eine Strombelastbarkeit bis 80 A möglich |
| Abmessung                                | Breite: 55 mm<br>Höhe: 208 mm  |
| Anschluss von Rundleitern                | 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>   |
| Tragschienen Anzahl/Höhe                 | 2 / 10 mm  |
| Passend für Sammelschienen               | Höhe: 5, 10 mm   |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück  |

# Eigenschaften

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nettogewicht            | 0,299 kg  |
| Bruttogewicht           | 0,348 kg  |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,059   |
| Zolltarifnummer         | 85369095  |
| ETIM 9                  | EC001531  |
| ECLASS 8.0              | 27370304  |
| Produktbeschreibung     | SV OM-Adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 2,5-16 mm <sup>2</sup> ,<br>BH: 55x208 mm, Tragschiene TS 55E, TS 55D |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register                     |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

---

# Ausschreibungstext

OM Adapter 65 A

OM Adapter 65 A mit Zugfederklemme 3 polig  
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 55 mm

Länge: 208 mm

Tragrahmen: -

Tragrahmenstütze: -

Tragschiene: 2

System:

Rittal RiLine60