

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8660.004

# Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten

Stand: 30.09.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.004 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Sockel-Eckstücke mit Blenden zur flexiblen Kabeleinführung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8660.004
Nutzen	Zuverlässig – sehr hohe Stabilität des Sockels Flexibel – zahlreiche Innenausbaumöglichkeiten mit dem VX Zubehör Einfach – bündiger Abschluss zwischen den Anreihstellen
Material	Sockel-Eckstück: Stahlblech Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	4 Eckabdeckungen Inkl. Befestigungsmaterial 4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch 2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Hinweis	Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel
Abmessung	Höhe: 100 mm

# Eigenschaften

---

Passend für	Gehäusotyp: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Breite: = 850 mm
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Gewicht/VE	5,55 kg
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	5.36
Bruttogewicht	5.551
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177978065
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

---

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
Erklärungen	PCF-Deklaration

---