Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.870

Kabelset

Stand: 13.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.870 - Kabelset für OM-Adapter mit Zugfederklemme

Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.870
Produktbeschreibung	Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM-Adapter mit Zugfederklemmen.
Material	Isolation PVC Temperaturbeständig bis 105 °C Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet
Hinweis	AWG = American Wire Gauges
AWG	AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
Abmessung	Länge: 140 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Nettogewicht	0,12 kg
Bruttogewicht	0,13 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,006
Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeschreibung	SV Kabelset, AWG 10, L: 140 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Kabelset AWG 10

Kabelset AWG 10 (ca 6 mm)
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm