

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9340.910

## OM-Adapter

Stand: 16.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

# SV 9340.910 - OM-Adapter mit steckbarem Leitungsabgang



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.910
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 7035
Lieferumfang	Stecker mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Bemessungsstrom max.	25 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Tragschienen-Typ	Tragrahmen, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Polzahl	3-polig
Steckerabgang	Stecker mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 208 mm
Anschluss von Rundleitern	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Tragschienen Anzahl/Höhe	2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Tragrahmen (B x H)	45 mm x 170 mm

# Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.201
Bruttogewicht	0.289
Kupferanteil (kg/Stück)	0.025
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177555464
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

# Ausschreibungstext

OM Adapter 25 A

OM Adapter 25 A Premium Adapter 3 polig  
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten

Baubreite: 45 mm

Länge: 208 mm

Tragrahmen: 45 x 170 mm

Tragrahmenstütze: -

PinBlock: -

Steckerabgang: mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte

Tragschiene: -

System:

Rittal RiLine60