

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.540 CB-Geräteadapter

Stand: 09.07.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.540 - CB-Geräteadapter 3-polig

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9342.540
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Klemmenabdeckung Nutensteine
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsstrom max.	125 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Hinweis	Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 90 mm Höhe: 225 mm
Anschluss von Rundleitern	35 - 120 mm ²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	18,5 x 15,5 mm

Eigenschaften

Passend für Hersteller (Typ)	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
Approbationen	UL
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,819 kg
Bruttogewicht	0,848 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,202
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV CB-Geräteadapter, 125 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, Rundleiteranschluss 35-120 mm ² , Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm

Approbationen

Approbationen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK