

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9345.015

Fuseholder

Stand: 08.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SV 9345.015 - Fuseholder 31 A bis 60 A

Fuseholder bis 60 A, 3-polig, einfache Montage auf Gerätetragschienen oder über OM-Geräteadapter auf Sammelschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9345.015
Ausführung	Für Sicherungstyp Klasse J
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Anschluss für Rundleiter	AWG 1 - 18
Für Sicherungstyp (Class)	J
Bemessungsbetriebsstrom max.	30 A
Bemessungsbetriebsspannung	600 V, 3~
Sicherungsstandard	UL 248-8
Hinweis	Geeignet zur Aufrastmontage auf Gerätetragschienen 35 mm (7,5/15 mm hoch) nach DIN EN 60 715 oder RiLine Geräteadapter-Kombinationen (OM-Adapter/-Träger)
Prüfgrundlage	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Abmessung	Breite: 108 mm Höhe: 115 mm
Anschluss von Rundleitern	1,5 - 50 mm ²
Passend für Sicherungen	Durchmesser: 21 mm Länge: 57 mm
Spannungsbereich für Leuchtmelder	110 - 600 V
Elektrische Werte UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7

Eigenschaften

Polzahl	3-polig
Querschnitt Rundleiter	1,5 - 50 mm ²
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0.84
Bruttogewicht	0.966
Kupferanteil (kg/Stück)	0.072
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177805392
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
