

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.710

## RiLineX Gerätadapter

Stand: 05.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



# RX 9360.710 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (16 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit montierter, werkzeuglos verstellbarer Tragschiene zur Aufrastmontage der Geräte.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.710
Ausführung	mit Anschlussleitung
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter Vorkonfektionierte Anschlussleitung Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen Optionaler Geräteverschiebeschutz Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienestärke 5/10 mm Einfache Montage Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 14
Bemessungsstrom Rundleiter	16 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)	16 A

# Eigenschaften

Elektrische Werte UL (SCCR)	5 kA - 600 V, RMS, unprotected 100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 16 A, NKJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 12,5 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7 50 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 22 A, DIVQ/7
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Länge Anschlussleitung	150 mm
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,2 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max	90 %
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C

# Eigenschaften

---

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1.2
Bruttogewicht	1.35
Kupferanteil (kg/Stück)	0.108
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177997035
ETIM 9	EC001531

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung