

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **KEL 9303.000**

### **Ex-Gehäuse**

Stand: 07.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

# KEL 9303.000 - Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel

EX-Gehäuse mit verschraubtem Deckel, Edelstahl



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	KEL 9303.000
Ausführung	Ex-Gehäuse
Einsatzgebiete	Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Lieferumfang	Gehäuse Deckel
Abmessung	Breite: 200 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 80 mm
Zertifikat IEC EX PTB 09.0033U	Ja

# Eigenschaften

---

Zertifikat PTB 03 ATEX 1013U	Ja
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.9
Bruttogewicht	2.04
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177138582
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

# Approbationen

---

Approbationen	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEx IECEx QAR
Erklärungen	Konformitätsbescheinigung