

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9393.233

# Digital-Eingangsmodul

Stand: 15.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9393.233 - Digital-Eingangsmodul REM 800-DI 14

Das digitale Eingangsmodul erweitert den Funktionsumfang des Netzanalysator REM 801 um weitere 14 digitale Eingänge.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9393.233
Produktbeschreibung	Das digitale Eingangsmodul erweitert den Funktionsumfang des Netzanalysator REM 801 um weitere 14 digitale Eingänge. Der Netzanalysator erkennt ein Eingangssignal am digitalen Eingang des Moduls, wenn eine Spannung von mindestens 18 V anliegt und ein Strom von mindestens 0,5 mA fließt.
Betriebstemperaturbereich	-10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...70 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5...25 %
Verschmutzungsgrad	2
Zählerfrequenz max.	20 Hz
Eingangssignal low	0...5 V DC
Eingangssignal high	18...28 V DC
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Für Tragschienen Aufbau	Ja
Anschluss von Rundleitern, feindrätig ohne Aderendhülse	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, eindrätig	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss für Rundleiter	AWG 16 - 24
Verpackungseinheit	1 Stück

# Eigenschaften

---

Nettogewicht	0,29 kg
Bruttogewicht	0,295 kg
Zolltarifnummer	85389099
Produktbeschreibung	SV Digital-Eingangsmodul REM 800-DI 14

---

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------