

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9393.562 Stromwandler

Stand: 26.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.562 - Stromwandler

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9393.562
Ausführung	Ausgangsspannung 333 mV
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 Steckfüße 2 Isolierschutzkappen 1 Primärschienenklemme 2 Gewindestifte
Passend für Sammelschienen	60 x 40
Primärstrom	800 A
Normen	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Vorschrift 3
Abmessung	Breite: 96 mm Höhe: 121 mm Tiefe: 30 mm
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Frequenz der Grundschiwingung	50...60 Hz
Genauigkeitsklasse	0,5
Isolierstoffklasse	F
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0,295 kg
Bruttogewicht	0,301 kg
Zolltarifnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
Produktbeschreibung	SV Stromwandler 800 A, 61 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------