Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9340.850 Kabelset

Stand: 18.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SV 9340.850 - Kabelset für OM-Adapter mit Zugfederklemme

Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.850
Produktbeschreibung	Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM-Adapter mit Zugfederklemmen.
Material	Isolation PVC Temperaturbeständig bis 105°C Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet
AWG	AWG 14 = 2,08 mm² ½ 2,5 mm²
Hinweis	AWG = American Wire Gauges
Abmessung	Länge: 140 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Nettogewicht	0.03
Bruttogewicht	0.058
Kupferanteil (kg/Stück)	0.002
Zolltarifnummer	85444290
EAN	4028177502703
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

© Rittal 2025

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Kabelset AWG 14

Kabelset AWG 14 (ca 2,5qmm)

Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.

Werkstoffeigenschaften

Isolation PVC

Temperaturbeständig bis 105 C

Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet

Länge 130 mm

© Rittal 2025 3