


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.311 Anschlussblock

Stand: 28.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.311 - Anschlussblock

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen. Geeignet für Sammelschienen 12 x 5 bis 30 x 10 mm und PLS 800/1600.

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | SV 9342.311 |
| Produktbeschreibung | Geeignet für Sammelschienen 12 x 5 bis 30 x 10 mm und PLS 800/1600. |
| Material | Chassis: Polyamid Abdeckung: ABS Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | 3 Klemmen inkl. Abdeckung |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H) | 33 x 26 mm |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H) | 33 x 22 mm |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Bemessungsstrom max. | 800 A |
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 |
| Hinweis | Bei einer Überspannungskategorie III wird eine Bemessungsbetriebsspannung von 1000 V (AC) erreicht. Bei Einsatz der Klemme auf 2-poligen Sammelschienensystemen (SV 9340.040) muss die Klemme für den Anschluss an der PE-Sammelschiene um 180° gedreht werden. |
| Abmessung | Breite: 50 mm Höhe: 88 mm |
| Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse | 95 - 185 mm ² |

Eigenschaften

| | |
|---|--------------------------|
| Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig | 95 - 300 mm ² |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Nettogewicht | 1.227 |
| Bruttogewicht | 1.431 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0.096 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177625259 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Approbationen

| | |
|---------------|--|
| Approbationen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |

Ausschreibungstext

Anschlussblock 1-polig

Anschlussblock 1 polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm

Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm

bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 27 mm

bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 22

mm

System:

Rittal RiLine60