


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9635.410

### Motorsteuergerät

Stand: 14.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9635.410 - Motorsteuergerät 3-polig

Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9635.410
Funktionsweise	<p>Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz</p> <p>Die eingesetzte Hybridtechnik ermöglicht ein verschleißfreies, häufiges Schalten durch Halbleiter</p> <p>Während des Betriebes sorgen mechanische Kontakte für eine geringe Verlustleistung</p> <p>Platzsparender Aufbau durch die geringe Baubreite</p>
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Verlustleistung (max.)	5,5 W
Bemessungsbetriebsspannung	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.	2,4 A
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Abmessung	Breite: 22,5 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 114 mm
Anschluss von Rundleitern	0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Stromüberwachung einstellbar	0,18 - 2,4 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.38
Bruttogewicht	0.387
Zolltarifnummer	85371091
EAN	4028177817302

# Eigenschaften

---

ETIM 9 EC002572

---

ECLASS 8.0 27370804

# Approbationen

---

Approbationen UL + C-UL (listed)

---

Erklärungen Konformitätserklärung