

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9640.201

## Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu

Stand: 13.03.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9640.201 - Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45

Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm<sup>2</sup>



## Eigenschaften

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.             | SV 9640.201                                              |
| Produktbeschreibung     | Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.                  |
| Material                | E-Cu                                                     |
| Querschnitt             | 1 354 mm <sup>2</sup>                                    |
| Länge                   | 491 mm                                                   |
| Hinweis                 | Individuell ablängbar                                    |
| Passend für             | Breite: = 600 mm                                         |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück                                                  |
| Nettogewicht            | 5,92 kg                                                  |
| Bruttogewicht           | 6,015 kg                                                 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 5,92                                                     |
| Zolltarifnummer         | 74071000                                                 |
| ETIM 9                  | EC000001                                                 |
| ECLASS 8.0              | 27370303                                                 |
| Produktbeschreibung     | SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 491 mm, Maxi-PLS 2000 |

# Approbationen

---

Erklärungen

Herstellereklärung

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK