#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# VX 9666.926 Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 26.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### VX 9666.926 - Anreih-Schranksystem VX25 Installations-Verteiler

Anreih-Systeme VX, als Installations-Standverteiler, vorbereitet für ISV-Ausbaumodule.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 9666.926
Material	Stahlblech
Oberfläche	Schrankgerüst: tauchgrundiert
	Tür(en), Dach, Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
	Strukturlack
	Bodenbleche: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schrankgerüst
	Tür(en)
	Türanschlag rechts, auf links wechselbar
	Bodenbleche
	Rückwand
	Dachblech
	Verschluss: 3 mm Doppelbart
Anzahl Türen	2
Hinweis	Für 600 mm breite Installations-Verteiler VX Basisschränke
	verwenden
	Für eine Sockelhöhe von 200 mm werden je 2 VE Sockel-Eckstücke,
	100 mm und Sockel-Blenden, 100 mm benötigt

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Prüfgrundlage	IEC 61 439-1/-2
Abmessung	Breite: 1.100 mm
	Höhe: 2.000 mm
	Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	115.4
Bruttogewicht	126.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	384,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN	4028177929616
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

### Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas DNV-GL
Zertifikate	Oberfläche
Erklärungen	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3