

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 9666.956

Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 18.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9666.956 - Anreih-Schranksystem VX25 Installations-Verteiler

Anreih-Systeme VX, als Installations-Standverteiler, vorbereitet für ISV-Ausbaumodule.



Eigenschaften

| | |
|--------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 9666.956 |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Schranksgerüst: tauchgrundiert Tür(en), Dach, Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Schranksgerüst Tür(en) Türanschlag rechts, auf links wechselbar Bodenbleche Rückwand Dachblech Verschluss: 3 mm Doppelbart |
| Anzahl Türen | 1 |
| Hinweis | Für 600 mm breite Installations-Verteiler VX Basisschränke verwenden Für eine Sockelhöhe von 200 mm werden je 2 VE Sockel-Eckstücke, 100 mm und Sockel-Blenden, 100 mm benötigt |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Prüfgrundlage | IEC 61 439-1/-2 |
| Abmessung | Breite: 850 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 400 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 84,2 kg |
| Bruttogewicht | 85,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 273,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000214 |
| ECLASS 8.0 | 27142409 |
| Produktbeschreibung | VX Installations-Verteiler (ISV), BHT: 850x2000x400 mm, Stahlblech, eintürig |

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | Bureau Veritas DNV-GL |
| Zertifikate | Oberfläche |
| Erklärungen | Konformitätserklärung UK |