## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## SV 9674.560 Verdrahtungsblende

Stand: 16.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



## SV 9674.560 - Verdrahtungsblende

Verdrahtungssystem für Ri4Power mit innerer Unterteilung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9674.560
Produktbeschreibung	Innere Frontabdeckung des Haupt-Sammelschienensystems mit der Möglichkeit zur Montage eines Verdrahtungskanals B x T 40 x 20 mm. Geeignet für den Einsatz in RiPower Schaltanlagen mit 300 mm hohen Frontblenden. Die horizontale Leitungsführung wird hinter den Frontblenden vorgenommen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Für eine vertikale Leitungsführung ermöglichen Montagewinkel für Funktionsraumteiler sowie Leistungsschalter-Tragschienen durch vorgestanzte Ausbrüche den Einbau eines Verdrahtungskanals.
Passend für	Breite: = 800 mm = 1.000 mm = 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.4
Bruttogewicht	2.46
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177697317
ETIM 9	EC002617
ECLASS 8.0	27142423

© Rittal 2025