


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9677.360

NH-Lasttrennschaltleiste

Stand: 23.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



# SV 9677.360 - NH-Lasttrennschaltleiste

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

## Eigenschaften

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                           | SV 9677.360   |
| Ausführung                            | 3-polig schaltbar   |
| Funktionsweise                        | Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches Sprungschaltwerk<br>Sicheres Trennen der Kontakte durch Doppelunterbrechung |
| Material                              | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0<br>Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer                                  |
| Farbe                                 | Chassis: RAL 7035<br>Deckel: RAL 7001<br>Griff: RAL 7016  |
| Für NH-Größe                          | 3   |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 185 mm  |
| Leitungsabgang                        | unten   |
| Anschlussart (elektrisch)             | Schraube M12  |
| Montageart                            | Schraubbefestigung  |
| Polzahl                               | 3-polig   |
| Bemessungsbetriebsspannung            | 800 V (AC), 3~  |
| Bemessungsbetriebsstrom max.          | 630 A   |
| Prüfgrundlage                         | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)   |
| Abmessung                             | Breite: 100 mm<br>Höhe: 772 mm  |
| Anschluss von Rundleitern             | 6 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| Passend für Sammelschienen            | Höhe: 10 mm   |

## Eigenschaften

---

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 12.7

Bruttogewicht 13.2

Kupferanteil (kg/Stück) 4.717

Zolltarifnummer 85361090

EAN 4028177806801

ETIM 9 EC001040

ECLASS 8.0 27371401

## Approbationen

---

Erklärungen Konformitätserklärung  
Konformitätserklärung UK