
Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





VX 9680.008 Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



VX 9680.008 - Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank

Anreih-Systeme VX, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 9680.008
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Schrankgerüst: tauchgrundiert Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schrankgerüst Rückwand Bodenbleche
Schutzart IP nach EN 60 529	Bis IP 54 (abhängig von der Beplankung)
Prüfgrundlage	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Abmessung	Breite: 1.000 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	72
Bruttogewicht	99.2
EAN	4028177981331
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

© Rittal 2025

Approbationen

Zertifikate	Oberfläche
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3