

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CS 9765.082 Betonsockel

Stand: 02.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CS 9765.082 - Betonsockel für Outdoor-Gehäuse

Betonsockel für CS Toptec- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9765.082
Produktbeschreibung	Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
Material	Leichtbeton
Oberfläche	Unbehandelt
Lieferumfang	1 Grundplatte 2 Seitenteile 2 geteilte Sockelplatten Inkl. Montagmaterial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau
Eingrabetiefe	700 mm
Hinweis	Lieferzeit auf Anfrage
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung	Höhe: 965 mm
Passend für	Gehäusotyp: CS Basicgehäuse Breite: 600 mm Tiefe: 500 mm
Passend für Tiefe	500 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	200 kg
Bruttogewicht	209 kg
Zolltarifnummer	68109100
ETIM 9	EC000721

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27182003

---

Produktbeschreibung

CS Betonsockel für Outdoorgehäuse, für Gehäuse BxT: 600x500 mm

## Ausschreibungstext

Betonsockel für Outdoorgehäuse

Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für Outdoorgehäuse mit der Grundabmessung

BxT 600 x 500 mm. Die Eingrabetiefe des 1.000 mm hohen Sockels beträgt ca. 700 mm.

Material: Leichtbeton

Für Gehäuse: BxT 600 x 500 mm