


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9765.086

Betonsockel

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

CS 9765.086 - Betonsockel für Outdoor-Gehäuse

Betonsockel für CS Toptec- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9765.086
Produktbeschreibung	Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
Material	Leichtbeton
Oberfläche	Unbehandelt
Lieferumfang	1 Grundplatte 2 Seitenteile 2 geteilte Sockelplatten Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau
Eingrabtiefe	700 mm
Hinweis	Lieferzeit auf Anfrage
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung	Höhe: 965 mm
Passend für	Gehäusetyp: CS Basicgehäuse Breite: 1.200 mm Tiefe: 500 mm
Passend für Tiefe	500 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	295
Bruttogewicht	300
Zolltarifnummer	68109100
EAN	4028177216808

Eigenschaften

ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Ausschreibungstext

Betonsockel für Outdoorgehäuse

Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für Outdoorgehäuse mit der BxT 1200 x 500 mm. Die Eingrabtiefe des 1.000 mm hohen Sockels beträgt

Material: Leichtbeton

Für Gehäuse: BxT 1200 x 500 mm