

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9765.087

Betonsockel

Stand: 15.03.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9765.087 - Betonsockel für Outdoor-Gehäuse

Betonsockel für CS Toptec- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9765.087
Produktbeschreibung	Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
Material	Leichtbeton
Oberfläche	Unbehandelt
Lieferumfang	1 Grundplatte 2 Seitenteile 2 geteilte Sockelplatten Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau
Eingrabetiefe	700 mm
Hinweis	Lieferzeit auf Anfrage
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung	Höhe: 965 mm
Passend für	Gehäusotyp: CS Basicgehäuse Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 600 mm
Passend für Tiefe	600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	270,75 kg
Bruttogewicht	285 kg
Zolltarifnummer	68109100
ETIM 9	EC000721

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182003

Produktbeschreibung

CS BETONSOCKEL, BXT:1200X600, FÜR MODULGEHÄUSE,
Betonsockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für CS Modul-
und, Basicgehäuse mit der Grundabmessung BxT 1200 x 600 mm.
Die Eingrabetiefe, des 1.000 mm hohen Sockels beträgt ca. 700 mm.

Ausschreibungstext

Betonsockel für Outdoorgehäuse

Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für Outdoorgehäuse mit der
BxT 1200 x 600 mm. Die Eingrabetiefe des 1.000 mm hohen Sockels beträgt

Material: Leichtbeton

Für Gehäuse: BxT 1200 x 600 mm