

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9393.573

Stromwandler

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SV 9393.573 - Stromwandler

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9393.573
Ausführung	Ausgangsspannung 333 mV
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 Steckfüße 4 Isolierschutzkappen 2 Primärschienenklemmen 4 Gewindestifte
Passend für Sammelschienen	3 x 100 x 10
Primärstrom	2 500 A
Normen	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Vorschrift 3
Abmessung	Breite: 129 mm Höhe: 156 mm Tiefe: 30 mm
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Frequenz der Grundschwingung	50...60 Hz
Genauigkeitsklasse	0,5
Isolierstoffklasse	F
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0.665
Bruttogewicht	0.673
Zolltarifnummer	85043129
EAN	4028177049949
ETIM 9	EC002048

Approbationen

[Erklärungen](#) [Konformitätserklärung](#)