

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KEL 9403.600

Ex-Gehäuse

Stand: 06.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



FRIEDHELM LOH GROUP

KEL 9403.600 - Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Ex-Gehäuse mit scharnierter Tür, Edelstahl



Eigenschaften

Artikel-Nr.	KEL 9403.600
Ausführung	Ex-Gehäuse
Einsatzgebiete	<p>Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)</p>
Material	<p>Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon- Dichtung Montageplatte: Stahlblech</p>
Oberfläche	<p>Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt</p>
Lieferumfang	<p>Gehäuse Tür Montageplatte</p>

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 380 mm Höhe: 380 mm Tiefe: 210 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	334 mm x 355 mm
Zertifikat IEC EX PTB 09.0035U	Ja
Zertifikat PTB 02 ATEX 1082U	Ja
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9.6
Bruttogewicht	9.8
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177138742
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approbationen

Approbationen

Approbationen	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEx IECEx QAR UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätsbescheinigung