

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## PK 9506.000

## Polycarbonat-Gehäuse PK

Stand: 20.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9506.000 - Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.



## Eigenschaften

|                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                 | PK 9506.000                                                                                                                                                                                      |
| Ausführung                  | PK-Gehäuse mit Deckel geschlossen                                                                                                                                                                |
| Produktbeschreibung         | Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.                                                        |
| Material                    | Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat<br>Deckel grau: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend<br>eingeschäumte PU-Dichtung<br>Deckelschrauben: Polyamid<br>Isolierstopfen: Polyethylen |
| Farbe                       | RAL 7035                                                                                                                                                                                         |
| Lieferumfang                | Gehäuse mit Deckel<br>Deckelschrauben<br>Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben                                                                                                           |
| Schutzart NEMA              | NEMA 4X                                                                                                                                                                                          |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                                            |
| IK-Code                     | IK08                                                                                                                                                                                             |

# Eigenschaften

---

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                 | Breite: 110 mm<br>Höhe: 110 mm<br>Tiefe: 66 mm                                                                           |
| Betriebstemperaturbereich | -35 °C...80 °C                                                                                                           |
| Grundmaterial             | Polycarbonat                                                                                                             |
| Verpackungseinheit        | 6 Stück                                                                                                                  |
| Nettogewicht              | 1,242 kg                                                                                                                 |
| Bruttogewicht             | 1,458 kg                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer           | 84879090                                                                                                                 |
| ETIM 9                    | EC000261                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0                | 27180101                                                                                                                 |
| Produktbeschreibung       | PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 110x110x66 mm,<br>glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel<br>grau |

---

# Approbationen

---

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Approbationen | C-UL<br>DNV<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung                   |

---

# Ausschreibungstext

Polycarbonat-Gehäuse ohne Vorprägungen

Polycarbonat-Gehäuse mit grauem Deckel ohne Vorprägungen

Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat

ohne Vorprägung für die Kabeleinführung

Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat

umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

Deckelschrauben: Polyamid

Isolierstopfen: Polyethylen

Lieferumfang: Deckelschraube

Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben

Zubehör: Wandbefestigungslasche

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66

Schutzart NEMA: NEMA 4X

Farbe: Ähnlich RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 94 x 94 x 81 mm