Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9615.100

# Mini-PLS Geräteadapter

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9615.100 - Mini-PLS Geräteadapter

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9615.100 |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Anschlussleitungen (AWG) | AWG 12 |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Bemessungsstrom max. | 25 A |
| Abmessung | Breite: 45 mm<br>Höhe: 160 mm |
| Tragschienen Anzahl/Höhe | 1 / 15 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,29 kg |
| Bruttogewicht | 0,329 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,041 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV Mini-PLS Geräteadapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 45x160 mm, Tragschiene H: 15 mm |

## Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Mini PLS Geräteadapter 25A

Mini PLS Geräteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 12/ ca. 4 qmm
Baubreite: 45 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 15 mm
System:
Rittal Mini PLS