

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9635.320 Geräteadapter

Stand: 04.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.320 - Geräteadapter 3-polig

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9635.320
Ausführung	Basic
Funktionsweise	Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Bemessungsstrom max.	32 A
Bemessungsbetriebsspannung	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polzahl	3-polig
Elektrische Werte UL	Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL: 600 V AC
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 10
Länge Anschlussleitung	100 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Tragschienen-Typ	fest
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 34,5 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,44 kg
Bruttogewicht	0,513 kg

## Eigenschaften

---

Kupferanteil (kg/Stück)	0,044
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV Geräteadapter (Basic), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Anschlussleitung AWG 10 (L: 100 mm), BH: 45x160 mm (RiLine Compact)

---

## Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

---