Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.120
Montageplatten-Modul

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

SV 9666.120 - Montageplatten-Modul

Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.120
Produktbeschreibung	Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
Material	Abdeckung: Polystyrol Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 500 mm Höhe: 150 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 1
Abmessungen Montageplatte (B x H)	438 mm x 116 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,65 kg
Bruttogewicht	1,66 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeschreibung	SV Montageplatten-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 1 HE (150 mm), Montageplatte BH: 438x116 mm

Approbationen

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2026