

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.430 Leistungsschalter-Modul

Stand: 10.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.430 - Leistungsschalter-Modul

Zur Aufnahme marktgängiger Leistungsschalter bis 250 A bzw. 630 A.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SV 9666.430 |
| Produktbeschreibung | Geeignet zur Aufnahme marktgängiger Leistungsschalter der Fabrikate ABB, Eaton, Schneider Electric und Siemens. Abdeckung plombierbar. |
| Material | Abdeckung: Polystyrol Tragschiene: Stahlblech, verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abmessung | Breite: 250 mm Höhe: 300 mm |
| Baugröße | Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2 |
| Passend für Hersteller (Typ) | ABB (T1, T2, T3) Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2) Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250) Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,2 kg |
| Bruttogewicht | 1,297 kg |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Produktbeschreibung | SV Leistungsschalter-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm) |

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK