


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.154.2100.01 V-INOX-VMQ

État: 12.12.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.154.2100.01 - V-INOX-VMQ

Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, avec joint torique (VMQ) et plage de température extrême. Montage par clé de serrage.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 1.154.2100.01                                                                                                                                  |
| Description produit                               | Bouchons d'arrêt en acier inoxydable pour trous de réserve, avec joint torique (VMQ) et plage de température extrême. Montage par clé de serrage. |
| Matériau                                          | INOX 1.4305<br>O-Ringe-VMQ                                                                                                                        |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                                                                                          |
| Type de filetage                                  | PG                                                                                                                                                |
| Plage de température de fonctionnement            | -60 °C...180 °C                                                                                                                                   |
| Unité d'emballage                                 | 10 p.                                                                                                                                             |
| Numéro du tarif douanier                          | 73181575                                                                                                                                          |
| EAN                                               | 4033878406670                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                                        | 27149110                                                                                                                                          |