


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1542.510

## Boîtiers de jonction KL

État: 23.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1542.510 - Boîtiers de jonction KL avec plaque passe-câbles

Boîtier laqué avec couvercle en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles. Indice de protection IP 55.



## Caractéristiques

Référence	KL 1542.510
Matériau	Coffret : tôle d'acier Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique Plaques passe-câbles en tôle d'acier avec joints et matériel de fixation
Protection category NEMA	NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 120 mm
Épaisseur du couvercle	1,25 mm

# Caractéristiques

Épaisseur du coffret	1,25 mm
Plaques passe-câbles	: 3 + 3 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	6,726 kg
Poids brut	7,08 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	KL Boîtier de jonction, LHP : 800 x 200 x 120 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, plaque passe-câbles

# Approbation

Approbation	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité UK