

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CS 9791.015 Outdoor-Wandgehäuse

Stand: 05.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.015 - Outdoor-Wandgehäuse

Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | CS 9791.015  |
| Produktbeschreibung | Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung   |
| Material            | Gehäuse und Montageplatte: Aluminium AlMg3<br>Tür Innengehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)  |
| Oberfläche          | Gehäuse: pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester   |
| Farbe               | RAL 7035   |
| Lieferumfang        | Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert<br>Innengehäuse mit Montageplatte, Flanschplatte und Sicherheitsschließung<br>Montagewinkel für Schaltschrank-Innentemperaturregler oder Hygrostat<br>Außengehäuse mit Designhaube und Sicherheitsverschluss 3524 E<br>2 C-Profileschienen an der Rückwand |
| Abmessung           | Breite: 370 mm<br>Höhe: 522 mm<br>Tiefe: 210 mm  |

# Eigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Lichte Abmessungen                | Lichte Breite: 280 mm<br>Lichte Höhe: 380 mm<br>Lichte Tiefe: 145 mm                          |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 270 mm x 380 mm   |
| Innengehäuse                      | Breite: 300 mm<br>Höhe: 400 mm<br>Tiefe: 170 mm   |
| Verschluss                        | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 1                                     |
| Schutzart IP nach IEC 60 529      | IP 55   |
| Hinweis                           | Lieferzeit auf Anfrage  |
| Grundmaterial                     | Aluminium   |
| Verpackungseinheit                | 1 Stück   |
| Nettogewicht                      | 8,048 kg  |
| Bruttogewicht                     | 8,472 kg  |
| Zolltarifnummer                   | 94032080  |
| ETIM 9                            | EC000261  |
| ECLASS 8.0                        | 27180101  |
| Produktbeschreibung               | CS Wandgehäuse, BHT: 370x522x210 mm, Aluminium, mit Montageplatte, Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept |

# Approbationen

|             |   |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |
|-------------|---|

# Ausschreibungstext

## Outdoor-Wandgehäuse

Doppelschaliges Außengehäuse aus Aluminium zur Mast- oder Wandbefestigung, bestehend aus einem Außengehäuse mit Kiemenbelüftung, Sicherheitsschließung und einem abschließbaren Innengehäuse mit Montageplatte.

Innengehäuse:

Gehäusekorpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.

Tür: 1,5 mm Edelstahl (V2A), aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, und verschraubten Scharnieren, Öffnungswinkel 180°, Vorreiberverschluß mit Sicherheitsschließung

Montageplatte: 2 mm Aluminium

Ausführung:

Gehäuse mit abnehmbarer Designhaube und Sicherheitsschließung. Im oberen Bereich links, rechts und rückseitig Kiemenprägungen zur Belüftung, im Gehäuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur Belüftung. Rückseitig außen zwei C-Profileschienen verschraubt zur Aufnahme einer Mastbefestigung. Designhaube mit Griffmulde.

Material

Gehäusekorpus, Designhaube und Montageplatte:

Aluminium AlMg3

Tür:

Edelstahl 1.4301

Oberfläche

Gehäuse und Designhaube: pulverbeschichtet  
in RAL 7035

Montageplatte: chromatiert

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 300 x 400 x 170 mm

Designhaube: BHT 370 x 522,5 x 210 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.9