

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1559.510 Coffrets Bus BG

État: 25.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

BG 1559.510 - Coffrets Bus BG

Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.

Caractéristiques

Référence	BG 1559.510
Matériaux	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier Vitre : polycarbonate, 4 mm
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte Fenêtre vitrée dans la porte Plaque passe-câbles dans la base du coffret
Protection category NEMA	NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 65
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 125 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Épaisseur de matériau de la porte	1,25 mm
Position des charnières	en bas
Nombre de rails porteurs	1
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique Nombre de serrures: 3
Matériaux de base	Tôle d'acier

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5.066
Poids brut	5.333
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177262010
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité