Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





BG 1586.520 Coffrets Bus BG

État: 26.07.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



BG 1586.520 - Coffrets Bus BG

Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.

Caractéristiques

Référence	BG 1586.520
Matériau	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier Vitre : polycarbonate, 4 mm
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte Fenêtre vitrée dans la porte
Protection category NEMA	NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 65
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 500 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 80 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Épaisseur de matériau de la porte	1,25 mm
Position des charnières	à gauche
Nombre de rails porteurs	2
Découpes (nombre x Ø)	3
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 1 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Introduction des câbles (nombre x Ø)	3 x M12 M20
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.74
Poids brut	4.94
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177266803
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3