Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1588.000 Coffrets électriques KX

État: 23.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



KX 1588.000 - Coffrets électriques KX Acier inoxydable

Le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.







Caractéristiques

Référence	KX 1588.000
Description produit	Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.
Matériau	Coffret : acier inoxydable Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Boîtier et couvercle : brossé, grain 180 Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison	Plaque de montage Serrure à panneton double de 3 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 65

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Largeur: 380 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm
365 mm x 275 mm
1,25 mm
1,25 mm
Nombre de serrures: 1
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
1 p.
6.4
6.5
84879059
4028177919143
E3465244
EC000261
EC000261
27180101

Approbation

© Rittal 2025 3

Approbation

Approbation	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 4