



# SZ 1.624.2000.50 - HSK-M-Flex-EMC

Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.624.2000.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble.
Matériau	Laiton  Insert de serrage en polyamide  O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	6 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109

# Caractéristiques

---

Description produit

GLAND HSK-M-Flex-EMV M20x1,5 Ms